



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,6X8

Objednací číslo 51120.016.008

Značka -

UBB 950353256122

UNSPSC 31161504

EAN 8715492270726

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.6
Délka	8 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Technická specifikace

d-D	M1.6
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1
L (mm)	8
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Technický náčrt