



## Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M2X5

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 51120.020.005     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950353256460      |
| UNSPSC          | 31161504          |
| EAN             | 8715492270771     |
| BAL. od 500     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Průměr             | M2                           |
| Délka              | 5 mm                         |
| Třída              | 70                           |
| Typ drážky         | Drážkované                   |
| Tvar hlavy         | Se zaoblenou válcovou hlavou |
| Materiál           | Nerezocel                    |
| Technický materiál | A2                           |
| Závit              | Metrický závit               |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈1207     |
| NF   | ≈E25-127  |
| NEN  | ≈1602     |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 84        |

### Technická specifikace

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M2  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 3.8 |
| Plný závit L ≤       | 30  |
| k (max.)             | 1.3 |
| L (mm)               | 5   |
| n                    | 0.5 |
| P                    | 0.4 |
| t (min.)             | 0.5 |

### Technický nákres