



Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Nerezocel A2 70 M3X4

Objednací číslo	51121.030.004
Značka	-
UBB	951353517810
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272553
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	4 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit
Info	small pack

Standardy

ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2
L (mm)	4
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.85

Technický náčrt