



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M5X5

Objednací číslo	51240.050.005
Značka	-
UBB	952351588134
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276704
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	5 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
bod	Flat
Závit	Metrický závit
Info	Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Standardy

ISO	4026
BS	4168-2
DIN	913
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
NEN	2341

Technická specifikace

d-D	M5
dp (max.)	3.5
L (mm)	5
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technický náčrt

