



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M2,5X3

Objednací číslo	51260.025.003
Značka	-
UBB	500633199954
UNSPSC	31161518
EAN	8715494614221
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2.5
Délka	3 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
bod	Cup
Závit	Metrický závit
Info	Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve stříhu.

Standards

ASME	B18.3.6M
ISO	4029
NF	E27-183
DIN	916
NEN	2343
BS	4168-5

Technická specifikace

d-D	M2.5
dv	1.2
L (mm)	3
P	0.45
s	1.3
t (min.)	1.2

Technický náčrt

