



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X18

Objednací číslo 51320.020.018

Značka -

UBB 500633230965

UNSPSC 31161504

EAN 8715494592017

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	18 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7047
NF	≈E25-120
DIN	966

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	18
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

