



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M4X10

Objednací číslo	51320.040.010
Značka	-
UBB	950353280205
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282675
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	10 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7047
NF	≈E25-120
DIN	966

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
Čís. křížové drážky	2
P	0.7

Technický náčrt

