

Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 5X6MM



Objednací číslo	51428.050.006
Značka	-
UBB	500635841926
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785991
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	6 mm
Materiál	Stainless spring steel
Info	Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.

Standards

DIN	≈1481
BS	≈7060
ISO	≈8752
NEN	≈2458

Technická specifikace

a	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	6

Technický náčrt



