



Šroub do dřeva se zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Nerezocel A2 2,5X25MM

Objednací číslo 51870.025.025

Značka -

UBB 950350096208

UNSPSC 31161508

EAN 8715492312228

BAL. od 500 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2.5 mm
Délka	25 mm
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Info	Závit do dřeva podle DIN 7998.

Standardy

DIN	97
NF	E25-604
NEN	2250

Technická specifikace

D (mm)	2.5
dk	4.7
ds	2.5
k (max.)	1.5
L (mm)	25
n	0.6

Technický náčrt

