

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M5X6



Objednací číslo 53345.050.006

Značka -

UBB 500690309769

UNSPSC 31161504

EAN 8717077788985

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	6 mm
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	14581
DIN	≈965
NF	≈E25-119-1

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	6
P	0.8
Drážka	25

Technický náčrt

