

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M5X16



Objednací číslo 53345.050.016

Značka -

UBB 500690310163

UNSPSC 31161504

EAN 8717077789029

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	16 mm
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
P	0.8
Drážka	25

Technický náčrt

