



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M6X70

Objednací číslo 53570.060.070

Značka -

UBB 500571283604

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136259

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	70 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912

Technická specifikace

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	70
P	1
s	5

Technický náčrt

