



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X16

Objednací číslo 53570.080.016

Značka -

UBB 950351842170

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319449

BAL. od 50

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	16 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912

Technická specifikace

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	16
P	1.25
s	6

Technický náčrt

