



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X25

Objednací číslo	53570.080.025
Značka	-
UBB	950351842337
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319463
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	25 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	25
P	1.25
s	6

Technický náčrt

