



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X55

Objednací číslo 53570.080.055

Značka -

UBB 500571284024

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541794

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	55 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technická specifikace

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	55
P	1.25
s	6

Technický náčrt

