



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X25

Objednací číslo	53570.100.025
Značka	-
UBB	950351843087
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319579
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	25 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technická specifikace

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	25
P	1.5
s	8

Technický náčrt

