



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X30

Objednací číslo 53570.100.030

Značka -

UBB 950351843160

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319586

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	30 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241

Technická specifikace

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	30
P	1.5
s	8

Technický náčrt

