



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X65

Objednací číslo	53570.100.065
Značka	-
UBB	500571284776
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541855
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	65 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Technická specifikace

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	65
P	1.5
s	8

Technický náčrt

