



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X100

Objednací číslo	53570.100.100
Značka	-
UBB	500571285013
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136396
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	100 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technická specifikace

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	100
P	1.5
s	8

Technický náčrt

