



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X35

Objednací číslo 53570.120.035

Značka -

UBB 950351843814

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319678

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	35 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	35
P	1.75
s	10

Technický náčrt

