



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X70

Objednací číslo 53570.120.070

Značka -

UBB 955351195313

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319722

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	70 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	70
P	1.75
s	10

Technický náčrt

