

## Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X75



Objednací číslo 53570.120.075

Značka -

UBB 500571285765

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541930

BAL. od 25 Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	75
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

### Standardy

NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

### Technická specifikace

b	36
$d_k$ (max.)	18
Plný závit $L \leq$	50
k (max.)	12
P	1.75
s	10

### Technický náčrt

