



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X100

Objednací číslo	53570.120.100
Značka	-
UBB	500571286003
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136495
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	100 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	100
P	1.75
s	10

Technický náčrt

