



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X110

Objednací číslo 53570.120.110

Značka -

UBB 500571286185

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541978

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	110 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	110
P	1.75
s	10

Technický náčrt

