



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X40

Objednací číslo 53570.160.040

Značka -

UBB 950351844317

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319746

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	40 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125

Technická specifikace

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Plný závit L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	40
P	2
s	14

Technický náčrt

