

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X55



Objednací číslo 53570.160.055

Značka -

UBB 500571287092

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136594

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Průměr (d-D) | M16 |
| Délka (L) (mm) | 55 |
| Třída | 80 |
| Typ drážky | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy | Se zaoblenou válcovou hlavou |
| Materiál (dlouhý název) | Nerezocel |
| Technický materiál | A4 |
| Směr závitu | Pravý |
| Závit | Metrický závit |

Standarty

| | |
|------|----------|
| ASME | B18.3.1M |
| BS | 4168-1 |
| NF | E25-125 |
| ISO | 4762 |
| DIN | 912 |

Technická specifikace

| | |
|---------------------|----|
| b | 44 |
| d_k (max.) | 24 |
| Plný závit $L \leq$ | 60 |
| k (max.) | 16 |
| P | 2 |
| s | 14 |

Technický náčrt

