

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X60



Objednací číslo 53570.160.060

Značka -

UBB 950351844564

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319760

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	60
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

Technická specifikace

b	44
d_k (max.)	24
Plný závit $L \leq$	60
k (max.)	16
P	2
s	14

Technický náčrt

