



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M20X50

Objednací číslo	53570.200.050
Značka	-
UBB	950351844648
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319784
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	50 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technická specifikace

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	50
P	2.5
s	17

Technický náčrt

