



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M20X100

Objednací číslo 53570.200.100

Značka -

UBB 950351844986

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319814

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	100 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241

Technická specifikace

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	100
P	2.5
s	17

Technický náčrt

