



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X45

Objednací číslo	53570.240.045
Značka	-
UBB	500571288082
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136693
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	45 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241

Technická specifikace

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	45
P	3
s	19

Technický náčrt

