



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X50

Objednací číslo	53570.240.050
Značka	-
UBB	500571288165
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542135
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	50 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technická specifikace

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	50
P	3
s	19

Technický náčrt

