



## Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X60

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 53570.240.060     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500571288249      |
| UNSPSC          | 31161605          |
| EAN             | 8715494136716     |
| BAL. od 10      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Průměr             | M24                          |
| Délka              | 60 mm                        |
| Třída              | 80                           |
| Typ drážky         | S vnitřním šestihranem       |
| Tvar hlavy         | Se zaoblenou válcovou hlavou |
| Materiál           | Nerezocel                    |
| Technický materiál | A4                           |
| Směr závitů        | Pravý                        |
| Závit              | Metrický závit               |

### Standardy

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 4762     |
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |
| BS   | 4168-1   |
| NF   | E25-125  |
| NEN  | 1241     |

### Technická specifikace

|                |     |
|----------------|-----|
| b              | 60  |
| d-D            | M24 |
| dk (max.)      | 36  |
| Plný závit L ≤ | 85  |
| k (max.)       | 24  |
| L (mm)         | 60  |
| P              | 3   |
| s              | 19  |

### Technický náčrt

