



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X80

Objednací číslo 53570.240.080

Značka -

UBB 500571288405

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136730

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	80 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technická specifikace

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	80
P	3
s	19

Technický náčrt

