



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X100

Objednací číslo	53570.240.100
Značka	-
UBB	500571288652
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136754
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	100 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Technická specifikace

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	100
P	3
s	19

Technický náčrt

