

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M5X30

Objednací číslo 55000.050.030

Značka -

UBB 950351845223

UNSPSC 31161620

EAN 8715492319951

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	30 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Technický náčrt

