

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M14X160

Objednací číslo	55000.140.160
Značka	-
UBB	952351532280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321039
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	160 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Technický náčrt

