

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M16X75

Objednací číslo	55000.160.075
Značka	-
UBB	951351773274
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321114
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	75 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	2
s	24

Technický náčrt

