

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X140

Objednací číslo 55000.160.140

Značka -

UBB 950351852302

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321190

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	140 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Info Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technický náčrtek

