

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X160

Objednací číslo	55000.160.160
Značka	-
UBB	950351852559
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321213
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	160 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Technický náčrt

