

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X170

Objednací číslo	55000.160.170
Značka	-
UBB	500571368439
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143967
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	170 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	170
P	2
s	24

Technický náčrt

