

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X200

Objednací číslo	55000.160.200
Značka	-
UBB	951351773688
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321237
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	200 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technický náčrt

