

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X280

Objednací číslo	55000.160.280
Značka	-
UBB	951351774421
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321275
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	280 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	280
P	2
s	24

Technický náčrt

