

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M18X60

Objednací číslo	55000.180.060
Značka	-
UBB	500571369007
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144025
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	60 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Technický náčrtek

