

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M18X200

Objednací číslo	55000.180.200
Značka	-
UBB	500571369676
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144087
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	200 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	200
P	2.5
s	27

Technický náčrt

