

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M20X65



Objednací číslo	55000.200.065
Značka	-
UBB	950351852633
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321381
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	65
Třída	70
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technický náčrt

