

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M20X150

Objednací číslo	55000.200.150
Značka	-
UBB	950351853623
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321480
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	150 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

Technický náčrt

