

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M24X120

Objednací číslo	55000.240.120
Značka	-
UBB	950351854464
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321732
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	120 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technický náčrt

