

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M24X300

Objednací číslo	55000.240.300
Značka	-
UBB	500571371144
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144230
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	300 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	300
P	3
s	36

Technický náčrt

