

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M27X100

Objednací číslo	55000.270.100
Značka	-
UBB	950351855115
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321886
BAL. od 3	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	100 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Technický náčrt

