

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M16X180

Objednací číslo	55010.160.180
Značka	-
UBB	951351919141
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325013
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	180 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technický náčrt

